

SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med monteringsplate

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
renhvit	4440 13	10	13	4010337093060

Egenskaper

- Bæring er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelsesklør.
- Enklere klovefeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddsikker termoplastsokkel.

Tekniske data

- Tilkoblingstverrsnitt
- For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm²
- Ledningsmateriale: stiv og fleksibel