

**Stikkontakt med jordingsstift 16 A 250 V~
og økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus)
System 55**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
kremhvit glans	4485 01	1/5	01	4010337095668
renhvit glans	4485 03	10/100	01	4010337095682
antrasitt	4485 28	10	11	4010337095729

Egenskaper

- Med stikklemmer.
- Bæring er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelsesklør.
- Enklere klopaste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøtting.
- Bruddssikker termoplastsokkel.

Tekniske data

Monteringsdybde: 29 mm

Erstatter helkompatibelt 0485 ...:

Tilkoblingstverrsnitt
- For ledninger fra: 1,5 mm² til 2,5 mm²

Omgivelsestemperatur
- økt berøringsbeskyttelse: 0 °C til +45 °C

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

Merknader

- Godkjent iht. NF C 61-314:2017.
 - Godkjent iht. NBN C 61-112-1:2017.
 - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.
-