

**Stikkontakt med jordingsstift CEBEC 16 A 250 V~
med grønt deksel**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
grønn glans	4485 107	1/5	01	4010337095699

Egenskaper

- Med stikklemmer.
- Bæring er jordnet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelseskjør.
- Enklere klopaste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøtting.
- Bruddssikker termoplastsokkel.

Tekniske data

Monteringsdybde:	29 mm
Ledningsmateriale:	stiv og fleksibel
Tilkoblingstverrsnitt	
- For ledninger fra:	1,5 mm ² til 2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur	
- økt berøringsbeskyttelse:	0 °C til +45 °C

Merknader

- Godkjent iht. NF C 61-314:2017.
- Godkjent iht. NBN C 61-112-1:2017.
- Soklene til stikkontaktene er relevant fargemerket.
- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.

- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.
