

Tastsensor 4.95, 24 V 4-dobbel

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
hvit	5054 003	1	02	4010337074922
antrasitt	5054 028	1	02	4010337074939

Egenskaper

- Tastsensor 4.95 for tilkobling til 24 V-styresystemer.
- Tastsensoren 4.95 skal kompletteres med vippesett som bestilles separat.

Kontrollpaneler til vippesettene er i ekte kvalitetsmateriale som glass, rustfritt stål eller aluminium med tykkelse på 3 mm.

- To hvite status-LED-er per vippe.
- Måling av romtemperaturen med integrert temperatursensor (PT1000).

Tekniske data**Trykknapp**

- Nominell spenning: AC/DC 24 V SELV
- Maks. strømbelastning: 20 mA per trykknapp
- Utgangsmotstand: 880 Ω

LED

- Nominell spenning: DC 24 V SELV
- Strømforbruk: ca. 1 mA per LED

Temperatursensor: PT1000, klasse B

Beskyttelsesklasse: III

Monteringsdybde: 16 mm

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C

Merknader

- Bare egnet for SELV-strømkretser.
 - Profesjonell teksting med Gira tekstservice www.marking.gira.com.
-

Leveringsomfang

- Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.
-