

RF tastsensor 3-dobbel for KNX System 55 oppstartsvippe

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5103 00 4502101	1	06	4010337017257

RF tastsensorene sender for KNX ut trådløse KNX telegrammer ved knappaktivering ifølge parameterinnstillingen når applikasjonsprogrammet er lastet inn. Dette kan f. eks. være telegrammer for kobling eller tasting, for dimming eller persiennestyling. Det er også mulig å programmere verdigiverfunksjoner (dimmeverdigiver og underenheter for scen).

Egenskaper

- Bekreftelsesfunksjon samt sende- og statusvisning via 2-farget LED (rød/grønn) separat for hver trykknapp med 2-trinns indikatorfunksjon.
- Statusvisning valgfri via separate 1-bit-status-kommunikasjonsobjekter.
- Sende- og bekreftelsesvisning utkoblbar.
- Trykknappsensoren kan festes på vegger ved bruk av skruer, eller den kan limes på glatte eller transparente overflater ved bruk av en monteringsplate.
- Prosjektering, oppstart og parametring skjer via ETS (versjon 5 eller nyere).
- Batteridrevet apparat.

Funksjonen "Kobling"

- Vippe- eller knappfunksjon.
- Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon).

Funksjonen "Dimming"

- Vippefunksjon.
- Kommando kan parametres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (lysere - PÅ, mørkere - AV).

Funksjonen "Persienne"

- Vippefunksjon.
- Kommando kan parametres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (OPP, NED, SNU).
- Tid mellom kort- og langtidskommando kan parametres.

Funksjonene "Verdigiver" og "Sceneforlengelse"

- Vippefunksjon.

- Kommando kan parametres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (verdiene 0 til 255, 0 til 100 % eller scenenummer).
 - Ved sceneforlengelse: Lagringsfunksjon mulig.
-

Tekniske data

KNX medium:	RF1.R
Oppstartsmodus:	S-Mode
Nominell spenning:	DC 3 V
Batterier:	1 x CR 2450N
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Radiofrekvens:	868,3 MHz
Overføringskapasitet:	maks. 20 mW
Rekkevidde (åpent område):	ca. 100 m
Batteri	
- Type:	CR 2450N
- UN-nr.:	3091

Merknader

- Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.
 - Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.
 - Rekkevidden kan reduseres ved bruk av vippesett av metall og/eller dekkrammer av metall.
-

Leveringsomfang

- Batterier er inkludert i leveringsomfanget.
-