

**Trykknapp-busstilkobling WG AP enkel med kontrollvindu og 1-punktsbetjening for KNX**

| Spesifikasjon | Bestillings nr.    | PE | PS | EAN           |
|---------------|--------------------|----|----|---------------|
| grå           | 5151 30<br>4500248 | 1  | 06 | 4010337500063 |

Trykknapp-busskobler er grensesnittet mellom KNX systemet og brukeren.

**Egenskaper****Knappfunksjon**

- Kobling, dimming, persienne, verdigiver 1 byte og sceneforlengelse.
- Funksjonen kobling: Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametreres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon).
- Funksjonen dimming: Kommando når knappene trykkes kan parametreres (lysere-PÅ, mørkere-AV, lysere- el. mørkere-SNU, lysere-SNU, mørkere-SNU, ingen reaksjon).
- Funksjonen persienne: Kommando når knappene trykkes kan parametreres (OPP, NED, ingen reaksjon).
- Funksjonen verdigiver 1 byte: Virkemåten kan konfigureres.
- Funksjonen sceneforlengelse: Virkemåten kan konfigureres (med eller uten minnefunksjon ved langt knappetrykk)
- Ved ettpunktsbetjening (vippen står skrått) kan vippen bare betjenes på én side (nede).
- trykknapp-busskobler i vannbeskyttet påveggsystem (IP44).
- Funksjonene til status-LED-en: Rød LED, kan brukes som orienteringslys, aktiveringsvisning eller statusvisning.

**Tekniske data**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Tilkobling KNX:        | Tilkoblings- og forgreningsklemme |
| Beskyttelsesklasse:    | III                               |
| Omgivelsestemperatur:  | -25 °C til +55 °C                 |
| Relativ luftfuktighet: | 5 til 93 % (ingen kondens)        |

## Leveringsomfang

- Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

---