

eNet server

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
Tavlemontert	5301 00 4509200	1	25	4010337591306

Egenskaper

- Visualiseringsserver eNet SMART HOME.
- Visualisering for iOS- og Android-smarttelefoner.
- Visualisering for iOS- og Android-nettbrett.
- Visualisering for Gira G1 med porttelefon og værvarsel.
- Visualiseringsfunksjoner (kobling, dimming, DALI, sensorer, styring av persienner, rullegardiner og markiser, tado-varmeregulering, scener, statusindikering, favoritter, varsler).
- Kompatibel med Gira One-systemet.
- Kompatibel med smart varmestyring fra tado°.
- Talestyring med Amazon Alexa og Google Assistant.
- Enkel oppretting og konfigurering av opptil 34 scener med opptil 100 handlinger via visualiseringen.
- Enkel oppretting og konfigurering av opptil 100 koblingsur med opptil 100 handlinger via visualiseringen.
- Enkel oppretting og konfigurering av opptil 32 hvis-så-regler med opptil 32 betingelser, handlinger, senere-handlinger via visualiseringen.
- Samtidig tilgang til opptil 8 visualiseringsenheter (smarttelefon, nettbrett, Gira G1 eller PC med Windows®).
- Opprett opptil 10 ulike brukerkontoer.
- Enkel brukeradministrasjon med eNet SMART HOME-visualisering.
- Visualisering av energisensorer.
- Import/eksport av prosjektfiler.
- Enkel prosjektsammenligning med eNet SMART HOME connect.
- Update og konfigurasjon av eNet SMART HOME-apparater.
- Integret telegramlogging for diagnose.
- Automatisk generert prosjektdokumentasjon.
- Trådløs sender og mottaker for maks. 32 eNet trådløse tavlemonterte apparater (eNet trådløs tavlemontert mottaksmodul er ikke nødvendig).
- Intern eNet-antenne og WLAN-antenne.
- Eksterne eNet-antennene og WLAN-antennene kan tilkobles.

Høy sikkerhet

- Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM 128 bit) forhindrer innsyn fra utenforstående.
- Helkryptert fjerntilgang via My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) for IPv4 og IPv6 forhindrer innsyn fra utenforstående.
- Helkryptert fjernvedlikehold via My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) forhindrer innsyn fra utenforstående.

Tekniske data

Nominell spenning:	DC 12 V SELV
Strømforbruk:	400 mA
Inngangseffekt	
- Drift:	maks. 6 W
- Beredskapsmodus:	maks. 2 W
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
IP-kommunikasjon	
- LAN:	Ethernet 10/100 Mbit
- WLAN:	2,4 GHz, IEEE 802.11g
IP-forbindelser:	maks. 8
Radiofrekvens:	868,0 til 868,6 MHz
Rekkevidde (åpent område):	ca. 100 m
Dataledning:	J-Y(St)Y 2x2x0,8
Lengde på dataledningen:	maks. 3 m
Antall eNet tavlemontert-moduler:	maks. 32

Merknader

- Installer eNet server helst på et sentralt sted (f.eks. førsteetasje), for å sikre godt mottaks-kvalitet.
- Ved montasje i fordelerskap el. underfordeling med metallhus er en ekstraantenne nødvendig. Ekstraantennen skal plasseres utenfor metallhuset.
- Serveren igangkjøres med web-grensesnittet eNet SMART HOME connect. For igangkjøring via nettgrensesnittet må igangkjøringsdatamaskinen ha en oppdatert nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari eller Chrome).
- For spenningsforsyning i fordelerskapet kreves spenningsforsyning.
- Ikke kompatibel med Gira trådløs buss-systemet.

Mål

Delingsenheter (DE):	6
----------------------	---
