

Spenningsforsyning DC 12 V 2 A

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
Tavlemontert	5319 00 6306558	1	42	4010337774037

Egenskaper

- Spenningsforsyning DC 12 V for eNet server, eNet trådløs mottaksmodul og eksternt kamera.

Tekniske data

Nominell spenning	
- primær:	AC 100 til 240 V, 50/60 Hz
- sekundær:	DC 12 til 14 V
Nominell strøm	
- sekundær:	2 A
Lekkasjestrøm:	maks. 250 µA
Omgivelsestemperatur:	-10 °C til +50 °C

Mål

Delingsenheter (DE):	2
----------------------	---