

## System 3000 relékoblingsinnsats dobbel

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5404 00	1/5	02	4010337063766

### Egenskaper

- Kobling av belysninger og enfasede motorer.
- Adaptiv nullpunktskobling.
- Slaver kan tilkobles.
- Testdrift for funksjonstesten.
- Drift med nulledertilkobling.

Kombinasjon med System 3000 betjeningspåsats dobbel

- Kobling av to uavhengige utganger.
- Tidsfunksjon for utgang a2 kan stilles inn.

Kombinasjon med System 3000 betjeningspåsats

- Utgang a2 kobler uavhengig av utgang a1, f.eks. for å slå på en vifte avhengig av belysningen, og å slå av med forsinkelse.
- Innkoblingsforsinkelse for utgang a2 kan stilles inn.
- Etterløpstid for utgang a2 kan stilles inn.

Kombinasjon med RF betjeningspåsats enkel / dobbel for KNX

- Koblingsaktuatorkanal enkel.
- Sensorkanal enkel el. dobbel.
- Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
- Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
- Funksjonsvalg for innsatsen: lukker/åpner, trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon, tidsforsinkelser. Underenhetinngang som ekstra betjeningssted for System 3000 innsatsen eller for trådløs styring av andre KNX enheter som sensor mulig.

### Tekniske data

Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus: 0,1 til 0,5 W

Koblingsstrøm ohmsk: 10 A (AC1)

Tilkoblingseffekt ved 25 °C per utgang  
- HV-LED-lamper: vanl. 400 W

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

- Kompaktlysrør:	vanl. 500 W
- Glødelamper:	1500 W
- HV-halogenlamper:	1500 W
- Tronic-transformatorer:	1000 W
- viklet transformator:	625 VA
- Lysrør, ukompensert:	750 VA
Koblingsstrøm motorer:	3 A
Kapazitiv last:	580 VA (70 µF)
Utgang a2	
- Tidsfunksjon/etterløpsti:	uten, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
- Innkoblingsforsinkelse:	uten, 3 min
Monteringsdybde:	24 mm
Montering:	i apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +45 °C

---

## Merknader

- I kombinasjon med en påsatt bevegelsesdetektorpåsats Standard, betjeningspåsats Memory, persienne- og koblingsur Display eller persienne- og koblingsur BT, forholder relékoblingsinnsats dobbel seg som med en betjeningspåsats.
  - I kombinasjon med en påsatt bevegelsesdetektorpåsats Komfort BT eller tilstedeværelsesdetektor og bevegelsesdetektor påsatt 360°-modul BT, kobler utgang a1 avhengig av lysstyrke og utgang a2 uavhengig av lysstyrke og med tidsforsinkelse ved en eventuell bevegelse.
  - Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.
-