

eNet trådløs dimmeaktuator enkel Mini 20 – 250 W/VA

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5420 00 4509291	1/5	42	4010337774143

Egenskaper

- eNet trådløs dimmeaktuator gjør det mulig å koble og dimme ulike elektriske laster.
- Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
- Egenskaper som beskytter lampen.
- Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres for hver utgang
- Scenedrift.
- Statusvisning med LED.
- Statustilbakemelding til eNet trådløse sensorer.
- Kortslutnings- og overtemperaturvern.
- Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprosedyren.

Kan stilles inn med eNet server:

- Maksimal lysstyrke.
- Dimmeprosedyre.
- Dimmehastighet.
- Etterløpstid.
- Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
- Opp- el. neddimningsrampe.
- Forvarsel om utkobling.
- Permanent på, permanent av.
- Hotellfunksjon.
- Lysregulering.
- Repeaterfunksjon.
- Lokalisering av apparatet.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Effekttap:	maks. 1,5 W
Beredskapsmodus:	maks. 0,5 W
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

Tilkoblingseffekt

- Glødelamper:	20 til 250 W
- HV-halogenlamper:	20 til 250 W
- viklet transformator:	20 til 250 VA
- viklet transformator med LS-LED:	20 til 100 VA
- Tronic-trafo:	20 til 250 W
- elektronisk transformator med LS-LED:	vanl. 20 til 100 W
- LED-lamper:	vanl. 3 til 70 W
- Kompaktlysrør:	vanl. 3 til 70 W

Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm²

Radiofrekvens: 868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde (åpent område): ca. 100 m

Merknader

- Monteres i apparatboks, påveggghus eller i inbyggningsadapter.

Mål i mm

Ø 53 H 28
