

eNet trådløs koblings- el. impulsreléaktuator 8-dobbel / persienneaktuator 4-dobbel

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
Tavlemontert	5435 00 4509288	1	42	4010337774280

Egenskaper

- eNet trådløs koblingsaktuator el. impulsreléaktuator eller persienneaktuator mottar telegrammer for kobling av belysning eller styring av elektrisk drevne avskjerminger fra eNet trådløs mottaksmodul eller eNet serveren via en dataledning.
- To utganger drives i den samme driftsmodusen (kobling, taster, persienne eller rullegardin).
- Kobling av belysning eller enfasede viftemotorer.
- Styring av elektrisk drevne avskjerminger, for eksempel persiennar, rullegardiner eller markiser.
- Driftsmoduser: koblingsaktuator, impulsreléaktuator per utgang eller persienneaktuator, rullegardinaktuator kan stilles inn for utganger parvis.
- Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
- Scenedrift.
- Driftsmodus taster: Relékontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder).
- Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel.
- Posisjoner for solbeskyttelse og skumring kan lagres.
- Terskelverdiscener for solbeskyttelse, skumring og vindalarm.
- Kjøretiden for avskjermingen kan lagres.
- Lamellomstyringstiden kan lagres.

Kan stilles inn med eNet server:

- Blinkfunksjon.
- Etterløpstid.
- Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
- Forvarsel om utkobling.
- Minimal koblingsrepetisjonstid.
- Permanent på, permanent av.
- Omstyringstid ved skifte av retning.
- Bevegelsesretningen kan endres (f.eks. for takvinduer).
- Posisjon ved solbeskyttelse, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Beredskapsmodus:	maks. 0,5 W
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

Slutte- og bryteevne AC 230 V:	16 A / AC1
Tilkoblingseffekt	
- Glødelamper:	2300 W
- HV-halogenlamper:	2000 W
- viklet transformator:	1000 VA
- Tronic-trafo:	1500 W
- Lysrør, ukompensert:	920 VA
- LED-lamper:	vanl. 500 W
- Kompaktlysør:	vanl. 500 W
- Motorer:	1000 W
- Kapasitiv last:	690 VA (560 µF)
Tilkoblingstverrsnitt:	maks. 4 mm ²
Lengde på dataledningen:	maks. 3 m

Merknader

- For drift av denne tavlemonterte apparaten trengs en eNet trådløs mottaksmodul eller en eNet server.

Mål

Delingsenheter (DE):	4
----------------------	---
