

PTS-IP-datagrensesnitt

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5500 000 6306569	1	10	4010337052685

Egenskaper

- Datagrensesnittet tjener til å utvide den nåværende Pushbutton-oppstarten med en komfortabel oppstart ved hjelp av PC/bærbar PC, og å tilkoble 2-trådsbussen til IP.
- Prosjektering via Gira Project Assistant (GPA).
- Oppstart av store prosjekter.
- Lesing av prosjekteringsdataene fra beholdningsanlegg.
- Tilkobling Gira 2-trådsbuss til IP.
- Kun egnet for bruk innendørs.

Tekniske data

Spenningsforsyning

- 2-trådsbuss: DC 24 V \pm 2 V
- Tilleggsforsyning: DC 12 V til 26 V
- Strømforbruk: maks. 5 mA

Tilkoblinger

- 2-trådsbuss: 2 x stikklemme
- Tilleggsforsyning: 2 x stikklemme

Optisk visning

- Modus: oransje
- Funk./prog.: Grønn

IP-kommunikasjon:

Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Omgivelsestemperatur:

-5 °C til +45 °C

Luffuktighet:

93 % rel. luffuktighet

Beskyttelsesklasse:

III (iht. IEC 61140)

Mål

Delingsenheter (DE): 2
