

Bæring Modular Jack dobbel
Bæring MJ-01 til MJ-10

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
Bæring MJ-01	5601 00 6944031	10	01	4010337460015
Bæring MJ-02	5602 00 6944032	10	01	4010337460022
Bæring MJ-03	5603 00	10	01	4010337460039
Bæring MJ-04	5604 00 6944034	10	01	4010337460046
Bæring MJ-05	5605 00 6944035	10	01	4010337460053
Bæring MJ-06	5606 00 6944036	10	01	4010337460060
Bæring MJ-07	5607 00 6944037	10	01	4010337460077
Bæring MJ-08	5608 00 6944038	10	01	4010337460084
Bæring MJ-09	5609 00 6944039	10	01	4010337460091

Bæring MJ-10

5610 00
6944040

10

01

4010337460107

Tekniske data

Mål

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| - MJ-01, MJ02, MJ-07: | B 14,8 x 19,5 mm |
| - MJ-03: | B 14,8 x H 20,0 mm |
| - MJ-04, MJ-09: | B 14,8 x 19,3 mm |
| - MJ-05: | B 16,7 x H 17,3 mm |
| - MJ-06: | Mål |
| - MJ-08: | B 14,8 x H 19,0 mm |
| - MJ-10: | B 16,1 x H 18,5 mm |

Merknader

- Kun for skruefeste.
 - Egnet for kanalinstallasjon.
-