

**DVI-innsats (24+5)
Overgangskabel**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
renhvit glans	5645 03 6944087	1	01	4010337460763
svart matt	5645 10 6944088	1	01	4010337460770

Tekniske data

Monteringsdybde - Overgangskabel:	min. 58 mm
Lengde på overgangskabelen:	200 mm

Merknader

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon:

Kaiser Elektronik-bokser

Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02

Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94

Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40