

**Innsats WBT-0710 Cu nextgen™  
Kabelfsko/loddeforbindelse**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
renhvit glans	5665 03 6944147	1	01	4010337461456
svart matt	5665 10 6944148	1	01	4010337461463

**Tekniske data**

Tilkoblingstverrsnitt

- maksimum:

1 x 10 mm<sup>2</sup> (7 AWG)

- minimum:

1 x 4 mm<sup>2</sup> (11 AWG)**Merknader**

- Ikke egnet for monteringsramme med klapplokk.
- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon:

Kaiser Elektronik-bokser

Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02

Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94

Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40