

**Innsats XLR-kontakt, D-serie
Loddeforbindelse**

| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---------------|--------------------|-----|----|---------------|
| renhvit glans | 5667 03 6944153 | 1/5 | 01 | 4010337461517 |
| svart matt | 5667 10 6944154 | 1/5 | 01 | 4010337461524 |

Merknader

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon:

Kaiser Elektronik-bokser

Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02

Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94

Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40