

**Innsats HDMI, USB 3.0 type A og mini-jack 3,5 mm  
Kobling HDMI+USB, overgangskabel mini jack**

| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN           |
|---------------|-----------------|----|----|---------------|
| renhvit glans | 5680 03         | 1  | 01 | 4010337461913 |
| svart matt    | 5680 10         | 1  | 01 | 4010337461920 |

**Tekniske data**

Monteringsdybde

- Kobling: min. 39 mm  
- Overgangskabel: min. 51 mm

Lengde på overgangskabelen: 200 mm

**Merknader**

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon:

Kaiser Elektronic-bokser

Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02

Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94

Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40