

**Innsats Modular Jack RJ45 kat.6A 10 Gbit Ethernet og SAT-F-kontakt  
Kobling, SAT-F, isolasjonsforskyvningsklemme Modular Jack**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
renhvit glans	5697 03 6944243	1/5	01	4010337463399
svart matt	5697 10 6944244	1/5	01	4010337463405

**Tekniske data**

Monteringsdybde:	35 mm
Bølgeimpedans ved SAT:	75 Ω
For indre leder:	Ø 0,6 til 1 mm

**Merknader**

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
- Anbefalt installasjon:

Kaiser Elektronik-bokser

Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02

Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94

Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40