

Podtynkowy potencjometr elektroniczny do wejścia sterującego 1 – 10 V
Funkcja włączania

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	0309 00	1/5	02	4010337309000

Właściwości

- Potencjometr elektroniczny z funkcją włączania do stateczników elektronicznych lub transformatorów Tronic z wejściem sterującym 1 – 10 V.
- Naciśnięcie przycisku obsługi załącza i wyłącza stateczniki elektroniczne.
- Obrót reguluje natężenie oświetlenia.
- Możliwość ustawienia podstawowego natężenia oświetlenia.
- Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe styku przełączającego za pomocą zintegrowanego bezpiecznika czulego.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50/60 Hz
Interfejs 1 – 10 V	
- Napięcie sterujące:	0,7 – 12 V
- Prąd sterujący:	maks. 50 mA
Prąd łączeniowy	
- omowy:	6 A
Głębokość montażu:	32 mm
Temperatura otoczenia:	+5 °C do +25 °C

Zakres dostawy

- Bezpiecznik znajduje się w zakresie dostawy.