

## Podtynkowe gniazdo antenowe (SE33ST)

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	0937 00	1/5	01	4010337937005

### Właściwości

- Gniazdo rozgałęźne z trzema przyłączami.
- Wtyczka IEC do telewizji naziemnej jest umieszczona po lewej stronie na dole, gniazdo IEC FM (radiowe) po prawej stronie na dole, a na górze na środku znajduje się przyłącze F do telewizji satelitarnej (SAT).
- Filtr separujący do telewizji naziemnej i satelitarnej o wysokim współczynniku tłumienia: Sygnał SAT jest filtrowany w przyłączach FM TV IEC, natomiast sygnał naziemny FM/TV w przyłączy satelitarnym F.
- Przejście DC z przyłącza SAT na wejście.
- Przewód wewnętrzny jest podłączany po prostu za pomocą wciskania, bez konieczności przykręcania. W związku z tym przewód wewnętrzny można wielokrotnie odłączać.
- Spełnia wymogi klasy ekranowania A.

### Dane techniczne

Pasma częstotliwości UKF	
- Zakres częstotliwości:	87,5 do 108 MHz
- Odsprężenie:	> 10 dB
Pasma częstotliwości UKF:	4 dB
Pasma częstotliwości TV	
- Zakres częstotliwości:	125 do 862 MHz
- Odsprężenie:	> 10 dB
- Tłumienie: wtyczka TV:	4 dB
Pasma częstotliwości SAT	
- Zakres częstotliwości:	950 do 2400 MHz
- Odsprężenie:	> 20 dB
- Tłumienie: wtyczka SAT:	1,5 dB
Głębokość montażu:	36 mm

## Wskazówki

- Tylko do mocowania śrubowego.

---