

Lampa sygnalizacyjna LED 230 V~

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
czerwono-zielony	1171 00	1	02	4010337049289

Właściwości

- Za pomocą lampy sygnalizacyjnej można realizować proste sygnalizacje na przykład do gabinetów lekarskich, pomieszczeń konferencyjnych lub pokoi hotelowych.
- Cała dostępna powierzchnia obsługi o wymiarach 55 x 55 mm, podzielona na górną połowę dla koloru czerwonego i dolną połowę dla koloru zielonego, jest jednocześnie oświetlona.
- Obie połowy mogą być sterowane oddzielnie, np. poprzez łącznik podwójny.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50 Hz
Pobór mocy:	1,0 W / 5,6 VA
Natężenie światła	
- czerwony:	0,1 cd
- zielony:	0,3 cd
Głębokość montażu:	30 mm
Przekrój przyłącza	
- maksimum:	2,5 mm ²
Temperatura otoczenia:	od 0°C do +40°C
- Wymiary	szer. 55 × wys. 55 mm
dostępna powierzchnia obsługi:	

Zakres dostawy

- Z dołączonymi dwiema tabliczkami opisowymi „Bitte warten” / „Bitte eintreten” i „Do not disturb” / „Make up room”.