

Wideounifon natynkowy 7

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
czysta biel z połyskiem	1209 03	1	10	4010337053422
czarny matowy	1209 005	1	10	4010337053408

Właściwości

- W pełni wstępnie zmontowany zespół z kolorowym wyświetlaczem TFT o wielkości 17,78 cm (7") i komfortową funkcją głośnomówiącą.
- Szklana płyta przednia na całej powierzchni z funkcją obsługi dotykowej.
- Bezpośredni montaż na ścianie lub montaż na ścianie z podtynkową puszką instalacyjną lub puszką do ściany z płyty gipsowej.
- Montaż z podstawą do umieszczenia na meblach.

Dane techniczne

Zasilanie: DC 26 V \pm 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)

Przylączy

- Magistrala 2-przewodowa: 2 x zacisk wtykowy
- Zasilanie dodatkowe: 2 x zacisk wtykowy
- Przycisk przywołania na piętrze: 2 x zacisk wtykowy

Wyświetlacz

- Przekątna: 17,78 cm (= 7")
- System kolorów: PAL
- Rozdzielczość: 1024 x 600 pikseli

Karta microSD

- Typ: SDHC
- Pojemność pamięci SDHC: 32 GB
- System plików: FAT 32

Temperatura otoczenia: -5°C do +50°C

Wymiary w mm

S 181

H 123

G 24
