

Wideounifon natynkowy Plus

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
czysta biel z połyskiem	1239 112	1	10	4010337016304

Właściwości

- W przypadku zastosowania zasilania systemu domofonowego instalacja może jednocześnie obsługiwać maksymalnie 28 wideodomofonów natynkowych.
- Wideodomofon natynkowy automatycznie rozpoznaje, czy przyłączone jest zasilanie systemu domofonowego. Mostek między zasilaniem dodatkowym a magistralą nie jest konieczny.
- Kolorowy wyświetlacz z podświetleniem LED.
- Funkcja OSD, tzn. wyświetlanie tekstu na wyświetlaczu w celu wskazania stanu i struktury menu.
- Pojemnościowe przyciski obsługi z wbudowanymi LED do wskazania stanu: Przyciski są obsługiwane przez delikatne dotykanie.
- Dołączane automatyczne otwieranie drzwi: gdy funkcja jest włączona, mechanizm otwierania drzwi jest uruchamiany automatycznie po naciśnięciu przycisku przywołania bramofonu.
- Automatyczne przyjmowanie rozmowy: bezpośredni kontakt głosowy z pomieszczeniem po wywołaniu wewnętrznym.
- Bezpłatne połączenia interkomowe z maksymalnie dziesięcioma innymi unifonami.

Przyciski obsługi natynkowego wideounifonu sterują następującymi funkcjami:

- Ręczne załączanie i wyłączanie kolorowego wyświetlacza TFT.
- Przelączenie kamery – ukierunkowany wybór podłączonych kamer kolorowych. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat tekstowy informujący o aktualnie używanej kamerze.
- Załączanie światła i innych funkcji w połączeniu z aktorem załączającym lub aktorem załączającym podtynkowym.
- Uruchamianie rygla drzwiowego.
- Załączanie i wyłączanie dzwonka.
- Przyjmowanie rozmowy.
- Przelączenie na simpleks.
- Regulacja głośności dzwonka i głośnika.

Funkcje w menu dla klientów końcowych

- Wywołanie wewnętrzne, przelączenie, melodia dźwięku przywołania, jasność, nasycenie kolorów, kontrast, czas włączenia wyświetlacza, język (21 języków do wyboru), dźwięki klawiszy, automatyczne otwieranie drzwi (po udostępnieniu przez monter), automatyczne przyjmowanie rozmowy (po udostępnieniu przez monter).

Dodatkowe funkcje w menu monter:

- ustawienie: wyświetlacz główny lub dodatkowy, regulacja częstotliwości, zakończenie linii, wskazanie wersji, ustawienie fabryczne, włączanie i wyłączanie wyświetlacza, włączanie i wyłączanie oświetlenia LED, przyporządkowywanie przycisków przywołania przyporządkowywanie wywołania wewnętrznego, aktywowanie automatycznego otwierania drzwi i automatycznego przyjmowania rozmowy.

- Gniazdo karty do karty pamięci SD.
- Karta pamięci SD.

Nowe dodatkowe funkcje w menu dla klientów końcowych:

- Wewnętrzna pamięć obrazów (po uruchomieniu udostępnienie przez montera), maksymalnie 48 obrazów. Ręczna transmisja z wewnętrznej do zewnętrznej pamięci obrazów (karta pamięci SD). Ręczne usuwanie pamięci obrazów. Ręczne robienie zdjęć. Zmiana nazwy operacji przełączania i wywołań wewnętrznych. Zmiana daty/godziny.

Nowe dodatkowe funkcje w menu montera:

- Uruchamianie wewnętrznej pamięci obrazów. Ustawienie częstotliwości robienia zdjęć i prędkości zapisywania obrazu. Ustawienie daty/godziny.

Właściwości karty pamięci SD:

- Katalog dziesięciu dzwonek, z tego pięć dowolnie konfigurowanych w formacie WAVE. Folder zewnętrznej pamięci obrazów (maks. 200 obrazów).

Dane techniczne

Zasilanie: DC 26 V $\pm$ 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)

Przylączy

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| - Magistrala 2-przewodowa: | 2 x zacisk śrubowy |
| - Przycisk przywołania na piętrze: | 2 x zacisk śrubowy |
| - Zasilanie dodatkowe: | 2 x zacisk śrubowy |

Wielkość wyświetlacza: 5,59 cm (2,2")

Karta pamięci SD

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Format: | FAT32 |
| - Pamięć obrazów: | maks. 200 obrazów |
| - Melodia dźwięku przywołania: | 10, z tego pięć dowolnie wybieranych (format WAVE) |

Wskazówki

- Montaż bez ramki lub z ramką 2x bez przegrody z programów stylistycznych System 55 i Gira F100.

Zakres dostawy

- Karta pamięci SD znajduje się w zakresie dostawy.

Wymiary w mm

System 55:	55	127	20
Gira F100:	70	142	20