

Unifon natynkowy

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
czysta biel z połyskiem	1250 112	1	18	4010337047391

Właściwości

- Całkowicie wstępnie zmontowany unifon natynkowy. Dzięki temu możliwy szybki i czysty montaż.
- Integracja z wariantami designu różnych programów stylistycznych Gira tworzy jednolity wygląd systemu domofonowego i instalacji elektrycznej.
- Montaż możliwy zarówno z ramką, jak i bez ramki.
- Łatwy montaż za pomocą wtykanych zacisków śrubowych na płycie montażowej. Styk z unifonem powstaje z chwilą nałożenia unifonu na płytę montażową.
- Prosty demontaż unifonu podczas prac renowacyjnych.
- Otwory mocujące do montażu.
- Transmisja sygnałów i zasilanie unifonu poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
- Połączenie równoległe maksymalnie trzech unifonów (przy zasilaniu dwużyłowym przewodem magistralnym).
- Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwej procedurze uruchamiania.
- Rozróżnianie dzwonków pomiędzy wywołaniem do drzwi, wywołaniem wewnętrznym i wywołaniem z piętra.
- Wybór pięciu różnych melodii dźwięku przywołania, które mogą zostać indywidualnie przyporządkowane poszczególnym przyciskom przywoławczym.
- Funkcja głośnomówiąca (rozmowa sterowana dźwiękiem z tłumieniem echa i hałasów w tle).
- Funkcja przebijania przy głośniejszych dźwiękach z otoczenia podczas połączenia głosowego.
- Blokada podsłuchiwanie.
- Przyciski obsługi ze zintegrowanymi LED do wskazania stanu.

Przyciski obsługi unifonu natynkowego sterują poniższymi funkcjami w połączeniu z aktorem załączającym lub aktorem załączającym podtynkowym:

- Załączanie światła i innych funkcji.
- Uruchamianie rygla drzwiowego.
- Ustawianie melodii dźwięku przywołania.
- Załączanie i wyłączanie dzwonka.
- Przyjmowanie rozmowy.
- Przełączanie na simpleks.
- Regulacja głośności dzwonka i głośnika.

Dane techniczne

Zasilanie: DC 26 V $\pm$ 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)

Temperatura otoczenia: od 0 °C do +50 °C

Przylączy

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| - Magistrala 2-przewodowa: | 2 x zacisk śrubowy |
| - Przycisk przywołania na piętrze: | 2 x zacisk śrubowy |

Wymiary

- | | |
|--------------|------------------------|
| - System 55: | B 55 x H 127 x T 20 mm |
| - Gira F100: | B 70 x H 142 x T 20 mm |

Wskazówki

- Montaż bez ramki możliwy.
 - Do montażu w połączeniu z System 55 Gira F100 wymagana jest ramka 2x z przegrodą.
 - Do montażu na puszcze instalacyjnej potrzebna jest ramka.
 - Za pomocą tego podzespołu można stworzyć system domofonii z maksymalnie 70 użytkownikami (np. 1 x głośnik do wbudowania, 5 x moduł rozszerzający do głośnika do wbudowania, 68 x unifon natynkowy).
-