

Radiowy nadajnik ścienny EnOcean 2x

| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|-------------------------|---------------|----------------------|----|---------------|
| kremowy z połyskiem | 2422 01 | 1 | 02 | 4010337060420 |
| czysta biel z połyskiem | 2422 03 | 1 | 02 | 4010337060437 |
| czysta biel matowy | 2422 27 | 1 | 02 | 4010337060451 |
| antracytowy | 2422 28 | 1 | 02 | 4010337060468 |
| kolor aluminium | 2422 26 | 1 | 02 | 4010337060444 |
| czarny matowy | 2422 005 | 1 | 02 | 4010337037095 |
| szary matowy | 2422 015 | 1 | 02 | 4010337084648 |

Właściwości

- Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub sterowania żaluzjami do odbiornika radiowego systemu radiowego EnOcean.
- Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza.

- Możliwa szyfrowana lub nieszyfrowana transmisja radiowa.

Dane techniczne

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Częstotliwość radiowa: | 868,3 MHz |
| Zasięg | |
| - na zewnątrz: | do 300 m |
| - w budynkach: | ok. 30 m |
| Temperatura otoczenia: | od -25 °C do +65 °C |
| Wilgotność powietrza: | 0 do 95% (bez kondensacji) |

Wskazówki

- Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju.
 - Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet. Nadajniki Gira EnOcean są kompatybilne z aktorami innych producentów.
-

Zakres dostawy

- Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy.
-