

**Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) i zasilaczem USB 2x
Typ A / typ C**

| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|-------------------------|---------------|----------------------|----|---------------|
| czysta biel z połyskiem | 2459 70 | 1 | 02 | 4010337129967 |

Właściwości

- Możliwość ładowania do dwóch urządzeń końcowych jednocześnie za pomocą kabla USB typu A i typu C.
- Można ładować jednocześnie maksymalnie dwa urządzenia końcowe.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe: AC 220 – 250 V, 50/60 Hz

Przylącze USB: 1 x typ A, 1 x typ C

Napięcie wyjściowe USB: DC 5 V

Prąd ładowania

- USB A: maks. 2,4 A

- USB C: maks. 3 A

Tryb gotowości: ≤ 80 mW

Przekrój przyłącza

- do przewodów: od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Głębokość montażu: 31 mm

Temperatura otoczenia: od +5°C do +35°C

Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.
- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
- Podczas długich cykli ładowania obudowa produktu może się nagrzewać.
- Zalecane stosowanie głębokiej puszkii instalacyjnej.

Zakres dostawy

- Kabel USB typu A lub typu C nie jest zawarty w zestawie.
