

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 2x 16 A 250 V~ z e zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) do podtynkowej puszkii instalacyjnej 1,5x

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
kremowy z połyskiem	2735 01	1	01	4010337000822
czysta biel z połyskiem	2735 03	1	01	4010337771371
czysta biel matowa	2735 27	1	01	4010337771555
antracytowy	2735 28	1	11	4010337771364
kolor aluminium	2735 26	1	11	4010337000785
czarny matowy	2735 005	1	11	4010337037521
szary matowy	2735 015	1	11	4010337085294

Dane techniczne

Głębokość montażu:	25 mm
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm² do 2,5 mm²
Wysokość konstrukcyjna:	6 mm

Wskazówki

- Pasuje do kompaktowych puszek instalacyjnych Attema UK 40 i typu H 140 firmy ABB/HAF.
 - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
-