

Łącznik kołyskowy 10 AX 250 V~ z klawiszem 2x do wskazania statusu pokoju hotelowego

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
kremowy z połyskiem	3104 01	1	01	4010337042495
czysta biel z połyskiem	3104 03	1	01	4010337042501
czysta biel matowy	3104 27	1	01	4010337042525
antracytowy	3104 28	1	11	4010337042532
kolor aluminium	3104 26	1	11	4010337042518
czarny matowy	3104 005	1	11	4010337069812

Właściwości

- Łącznik do wskazania statusu pokoju hotelowego „Do not disturb” i „Make up room”.
- Z blokadą dwustronnego załączania.
- Elektrycznie i mechanicznie zablokowany.
- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.

- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
- Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Dane techniczne

Głębokość montażu: 32 mm

Przekrój przyłącza
- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm²

Moc znamionowa
- LEDi/CFLi: 100 W
