

**Podtynkowy łącznik kołyskowy 10 AX 250 V~
łącznik podwójny**

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
z uchwytnymi mocującymi	3105 00	10/100	01	4010337038856
bez uchwytów mocujących	3815 00	10	01	4010337038863

Właściwości

- Może być również używany z klawiszem 1x.
- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
- Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.
- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.

Dane techniczne

Głębokość montażu	
- 3105 00:	32 mm
- 24 mm:	23 mm
Przekrój przyłącza	
- do przewodów sztywnych i elastycznych do:	2,5 mm ²
Moc znamionowa	
- LEDi/CFLi:	100 W