

Łącznik kołyskowy 10 AX 250 V~ z płytą montażową
Łącznik uniwersalny

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
czysta biel	3106 13	10	14	4010337112396

Właściwości

- Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.

Dane techniczne

Przekrój przyłącza
- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm²

Moc znamionowa
- LEDi/CFLi: 100 W

Zakres dostawy

- Wszystkie urządzenia są dostarczane w komplecie z płytą montażową, dławikami do przewodów i kanałów.