

**Łącznik kołyskowy 10 AX 250 V~ z polem opisowym**  
**Łącznik uniwersalny**

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
szary	3106 31	1	14	4010337124054

**Właściwości**

- Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.
- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
- Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.
- Bryzgoszczelny Natynkowy Gira IP66

**Dane techniczne**

Przekrój przyłącza	
- do przewodów sztywnych i elastycznych do:	2,5 mm <sup>2</sup>
Moc znamionowa	
- LEDi/CFLi:	100 W

**Wskazówki**

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.

**Zakres dostawy**

- Z dołączoną pustą tabliczką opisową.