

**Podtynkowy łącznik kontrolny kołyskowy 10 AX 250 V~
z pomarańczowym elementem podświetlającym LED 230 V~
wyłącznik 2-bieg.**

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
z uchwytami mocującymi	3112 00	10	01	4010337038696
bez uchwytów mocujących	3822 00	1	01	4010337038702

Właściwości

- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
- Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.
- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.

Dane techniczne

Głębokość montażu

- 3112 00: 32 mm
- 3822 00: 23 mm

Przekrój przyłącza

- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm²

Moc znamionowa

- LEDi/CFLi: 100 W

Wskazówki

- Obrócenie modułu podtynkowego LED o 180° umożliwia również podłączenie z możliwością podświetlenia.

Zakres dostawy

- W zestawie pomarańczowy element podświetlający LED 230 V~ 0,5 mA.
