

**Podtynkowy łącznik kontrolny kołyskowy  
10 A 250 V~ z pomarańczowym elementem podświetlającym LED 230 V~, łącznik podwójny**

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
z uchwytnymi mocującymi	3115 00	10	01	4010337064473
bez uchwytów mocujących	3825 00	1	01	4010337038900

## Właściwości

- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
- Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.
- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.

## Dane techniczne

### Głębokość montażu

- 3115 00: 32 mm
- 3825 00: 23 mm

### Przekrój przyłącza

- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm<sup>2</sup>

### Moc znamionowa

- LEDi/CFLi: 100 W

## Zakres dostawy

- W zestawie pomarańczowy element podświetlający LED 230 V~ 0,5 mA.

---