

**Łącznik kontrolny kołyskowy 10 AX 250 V~  
z płytą montażową pomarańczowym  
i elementem podświetlającym LED 230 V~**

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
czysta biel	3116 13	10	13	4010337112471

#### Właściwości

- Z elementem podświetlającym LED.
- Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.

#### Dane techniczne

Przekrój przyłącza  
- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm<sup>2</sup>

Moc znamionowa  
- LEDi/CFLi: 100 W

#### Wskazówki

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.

#### Zakres dostawy

- Wszystkie urządzenia są dostarczane w komplecie z płytą montażową, dławikami do przewodów i kanałów.
- W zestawie pomarańczowy element podświetlający LED 230 V~ 0,5 mA.