

Podtynkowy łącznik samopowrotny 10 AX 250 V~łącznik schodowy 2x

| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|-------------------------|---------------|----------------------|----|---------------|
| z uchwytami mocującymi | 3128 00 | 10 | 01 | 4010337039075 |
| bez uchwytów mocujących | 3838 00 | 1 | 01 | 4010337064411 |

Właściwości

- Może być również używany z klawiszem 1x.
- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
- Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Dane techniczne

| | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Głębokość montażu: | 32 mm |
| Przekrój przyłącza - do przewodów sztywnych i elastycznych do: | 2,5 mm ² |
| Moc znamionowa - LEDi/CFLi: | 100 W |