

**Łącznik żaluzjowy kołyskowy 10 AX 250 V~
z symbolami strzałek i płytą montażową**

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
czysta biel	3159 13	1	13	4010337112624

Właściwości

- Z blokadą dwustronnego załączania.
- Elektrycznie i mechanicznie zablokowany.

Dane techniczne

Przekrój przyłącza	
- do przewodów sztywnych i elastycznych do:	2,5 mm ²
Moc znamionowa	
- LEDi/CFLi:	100 W

Zakres dostawy

- Wszystkie urządzenia są dostarczane w komplecie z płytą montażową, dławikami do przewodów i kanałów.