

**Podtynkowy łącznik kontrolny kołyskowy 16 AX 250 V~
z podświetlającą lampką jarzeniową 230 V~
łącznik uniwersalny**

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
z uchwytami mocującymi	3186 00	10	01	4010337124443

Właściwości

- Do przełączania wysokich obciążeń
- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
- Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.
- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	32 mm
Przekrój przyłącza - do przewodów sztywnych i elastycznych do:	2,5 mm ²
Moc znamionowa - LED/CFLi:	100 W

Wskazówki

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.

Zakres dostawy

- W zestawie pomarańczowy element podświetlający LED 230 V~ 0,5 mA.
