

Klawisz

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
kremowy z połyskiem	3296 01	10	21	4010337039341
czysta biel z połyskiem	3296 03	10/100	21	4010337039358
czysta biel matowy	3296 27	10/100	21	4010337039372
antracytowy	3296 28	10/100	11	4010337039389
kolor aluminium	3296 26	10	11	4010337039365
czarny matowy	3296 005	10	11	4010337065593
szary matowy	3296 015	10	11	4010337110521
stal szlachetna	3296 600	10	11	4010337043867

Właściwości

- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
 - Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
 - Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.
 - Test napięcia możliwy od przodu.
 - Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
 - Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
 - Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
 - Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
 - Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
 - Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.
-