

Klawisz z polem opisowym

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
kremowy z połyskiem	3299 01	1	01	4010337039471
czysta biel z połyskiem	3299 03	10	01	4010337039488
czysta biel matowy	3299 27	1	01	4010337039501
antracytowy	3299 28	1	11	4010337039518
kolor aluminium	3299 26	1	11	4010337039495
czarny matowy	3299 005	1	11	4010337066859
szary matowy	3299 015	1	11	4010337110545
stal szlachetna	3299 600	1/5	11	4010337044956

Właściwości

- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
- Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Zakres dostawy

- Z dołączoną pustą tabliczką opisową.
 - Z dołączonymi tabliczkami opisowymi z symbolami „światło”, „dzwonek” i „drzwi”.
-