

Klawisz z okienkiem kontrolnym i polem opisowym

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
kremowy z połyskiem	3670 01	1	01	4010337041740
czysta biel z połyskiem	3670 03	1	01	4010337041757
czysta biel matowy	3670 27	1	01	4010337041771
antracytowy	3670 28	1	11	4010337041788
kolor aluminium	3670 26	1	11	4010337041764
czarny matowy	3670 005	1	11	4010337067078
szary matowy	3670 015	1	11	4010337110569

Właściwości

- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.

- Test napięcia możliwy od przodu.
- Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
- Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Zakres dostawy

- Z dołączonymi tabliczkami opisowymi z symbolami „światło”, „dzwonek” i „drzwi”.
-