

Klawisz z symbolem i polem opisowym
Dzwonek

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
czysta biel	3673 66	1	13	4010337040231
antracytowy	3673 67	1	13	4010337040248
kolor aluminium	3673 65	1	13	4010337040224

Właściwości

- Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.
- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
- Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.
- Bryzgoszczelny podtynkowy IP44

Dane techniczne

Wysokość szyldzika opisowego: 12 mm

Wskazówki

- Zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą opcjonalnie skręcanego śrubami elementu zaciskowego. Dzięki temu zbędne jest mocowanie ramek kołkami.

Zakres dostawy

- Z dołączoną pustą tabliczką opisową.
