

**Duńskie gniazdo wtyczkowe 16 A 250 V~  
107-2-D1, DK 1-1b ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)  
System 55**

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
kremowy z połyskiem	4422 01	1/5	01	4010337092308
czysta biel z połyskiem	4422 03	1/5	01	4010337092322
czysta biel matowy	4422 27	1/5	01	4010337092346
antracytowy	4422 28	1/5	11	4010337092353
kolor aluminium	4422 26	1/5	11	4010337092339
czarny matowy	4422 005	1/5	11	4010337092292
szary matowy	4422 015	1/5	11	4010337092315

## Właściwości

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.

- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalnająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kółkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

---

## Dane techniczne

Głębokość montażu: 31 mm

---

## Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.
  - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
-