

**Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z płytą litą do montażu pojedynczego
Standard 55**

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
kremowy z połyskiem	4440 01	10	21	4010337095040
czysta biel z połyskiem	4440 03	10/100	21	4010337095057
czysta biel matowy	4440 27	10/100	01	4010337095064

Właściwości

- Pierścień nośny z uziemieniem.

Dane techniczne

Głębokość montażu: 32 mm
Przewody: sztywne i elastyczne
Przekrój przyłącza
- do przewodów: od 1,5 mm² do 2,5 mm²