

**Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~
z płytą montażową**

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
czysta biel	4440 13	10	13	4010337093060

Właściwości

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytemi mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszek dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
- Stabilny kablęk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Przekrój przyłącza	
- do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²
Przewody:	sztywne i elastyczne