

**Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)  
z zieloną osłoną i nadrukiem „SV”(zasilanie awaryjne)**

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
zielony z połyskiem	4453 707	1/5	01	4010337117797

#### Właściwości

- Pierścień nośny z uziemieniem.

#### Dane techniczne

Głębokość montażu:	32 mm
Przewody:	szttywne i elastyczne
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm <sup>2</sup> do 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura otoczenia - zaawansowana ochrona przed dotknięciem:	0°C do +45°C

#### Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.