

**Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z klapką
z zieloną osłoną i nadrukiem „SV”(zasilanie awaryjne)**

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
zielony z połyskiem	4454 707	1/5	01	4010337117414

Właściwości

- Pierścień nośny z uziemieniem.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	32 mm
Przewody:	szttywne i elastyczne
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²

Wskazówki

- Sprawdzane ze zwiększonym naciskiem kabląka uziemiającego według T.N.O.