

**Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z polem opisowym
System 55**

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
kremowy z polyskiem	4457 01	1/5	01	4010337093244
czysta biel z polyskiem	4457 03	1/5	01	4010337093268
czysta biel matowy	4457 27	1/5	01	4010337093329
antracytowy	4457 28	1/5	11	4010337093336
kolor aluminium	4457 26	1/5	11	4010337093312
czarny matowy	4457 005	1/5	11	4010337093237
szary matowy	4457 015	1/5	11	4010337093251
stal szlachetna (lakierowana)	4457 600	1/5	11	4010337093343

Dane techniczne

Głębokość montażu: 31 mm

Przekrój przyłącza
- do przewodów: od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

Zakres dostawy

- Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona.
