

**Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z polem opisowym
Z czerwoną osłoną i nadrukiem „WSV”(pomocnicze zasilanie awaryjne)**

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
czerwony z połyskiem	4457 108	1/5	01	4010337093299

Właściwości

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanej układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	31 mm
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²

Wskazówki

- Podstawy gniazd wtyczkowych SCHUKO są odpowiednio oznaczone kolorami.

Zakres dostawy

- Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona.