

**Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z nadrukiem „EDV”
System 55**

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
kremowy z połyskiem	4458 01	1/5	01	4010337093176
czysta biel z połyskiem	4458 03	1/5	01	4010337093190
czysta biel matowa	4458 27	1/5	01	4010337093213
antracytowy	4458 28	1/5	11	4010337093220
kolor aluminium	4458 26	1/5	11	4010337093206
czarny matowy	4458 005	1/5	11	4010337093169
szary matowy	4458 015	1/5	11	4010337093183

Właściwości

- Pierścień nośny z uziemieniem.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	32 mm
Przewody:	szttywne i elastyczne
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²
