

## Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z polem opisowym i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) z pomarańczową osłoną

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
pomarańczowy z połyskiem	4462 109	1/5	01	4010337123804

### Właściwości

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytem mocującym oraz śrubami uchwytnymi.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszkowych dzięki opatentowanej konstrukcji dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

### Dane techniczne

Głębokość montażu:	31 mm
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm <sup>2</sup> do 2,5 mm <sup>2</sup>

### Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.

### Zakres dostawy

- Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona.